



Karakteristike



- Energetsko varžna zražna zavesa s toplotno žrpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (nažin ogrevanja).
- Eleganten, diskreten in sodoben dizajn se prilagaja vsaki notranji arhitekturi.
- Gladka sprednja plošža se lahko prilagodi z logotipi, lužmi, žrkami ali varnostnimi in informativnimi signali glede na zahteve narožnika.
- Samonosilno jekleno okroglo ohišje z robustnimi stranskimi plastižnimi pokrovi, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve so na voljo po želji.
- Skrit zražni vhod na vrhu, ki preprežuje notranji pogled na enoto in dovodno rešetko.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zražnim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojn timer dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko užinkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vkljužen.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Pripravljeno za prikljužitev na zunanjo toplotno žrpalko TOSHIBA (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva vmesnik TOSHIBA DX Interface KIT prilagojen za zražno zaveso: XXXXX: in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:  
Pripravljeno za prikljužitev na zunanjo toplotno žrpalko TOSHIBA VRF (R410A), ki ni vkljužena in jo mora narožnik kupiti.  
Zahteve TOSHIBA VRF Interface KIT, prilagojen za zražno zaveso, programabilno krmiljenje in ekspanzijski ventil.

Specifikacije

50Hz

| Toplotna žrpalka - DX 1:1 |         |     |
|---------------------------|---------|-----|
| Model                     | (m³/h)  | (m) |
| SMART ECM 1500 DX12-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2000 DX16-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2500 DX21-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 3000 DX26-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECG 1000 DX10-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 1500 DX13-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 1500 DX15-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2000 DX24-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2500 DX25-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2500 DX28-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 3000 DX28-TO    | 3-4,2   |     |
| Toplotna žrpalka - VRF    |         |     |



| Model                   | (m³/h)  | (m) |
|-------------------------|---------|-----|
| SMART ECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 3000 VRF26-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2   |     |

60Hz

| Toplotna žrpalka - DX 1:1 |         |     |
|---------------------------|---------|-----|
| Model                     | (m³/h)  | (m) |
| SMART ECM 1500 DX12-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2000 DX16-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2500 DX21-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 3000 DX26-TO    | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECG 1000 DX10-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 1500 DX13-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 1500 DX15-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2000 DX24-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2500 DX25-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2500 DX28-TO    | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 3000 DX28-TO    | 3-4,2   |     |

| Toplotna žrpalka - VRF  |         |     |
|-------------------------|---------|-----|
| Model                   | (m³/h)  | (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECM 3000 VRF26-TO | 2,5-3,8 |     |
| SMART ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2   |     |
| SMART ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2   |     |



| Toplotna črpalka - VRF  |        |     |
|-------------------------|--------|-----|
| Model                   | (m³/h) | (m) |
| SMART ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2  |     |

Dimenzije

