


Karakteristike

Robustna, brezžasna oblika in velika vsestranska zračna zavesa s tehnologijo fotokatalize Kleenfan, ki razkužuje in čisti zrak, namenjena komercialnim in industrijskim vratom



Air Disinfection
Performance



- Tehnologija Kleenfan s fotokatalitskimi dezinfekcijskimi ventilatorji. UV-A žarki dolgotrajnih LED svetilk, ki delujejo na titanov dioksid s turbinsko generacijo reaktivnih kisikovih vrst (ROS), ki z reakcijami oksidacije/redukcije izločajo širok spekter patogenih mikroorganizmov (virusov in bakterij). Mineralizira večino onesnaževalcev, prisotnih na urbanih območjih, ki jih proizvajajo vozila in industrija (NOx, SOx, COx, formaldehidi, HOS itd.).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjaveče jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem. Ne potrebuje predfiltra.
- Anodizirani aluminijasti odhondni ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo. Tip "E" z zaščitnimi električnimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo. Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak. Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Vključuje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrardečim daljinskim upravljalnikom. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varčni, Modbus RTU za BMS...)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 1000 A FC	2,5-3,8	
ECM 1500 A FC	2,5-3,8	
ECM 2000 A FC	2,5-3,8	
ECM 2500 A FC	2,5-3,8	
ECM 3000 A FC	2,5-3,8	
ECG 1000 A FC	3-4,2	
ECG 1500 A FC	3-4,2	
ECG 2000 A FC	3-4,2	
ECG 2500 A FC	3-4,2	
ECG 3000 A FC	3-4,2	

Električno ogrevanje		
Model	(m³/h)	(kW) (m)
ECM 1000 E FC	2,5-3,8	
ECM 1500 E FC	2,5-3,8	
ECM 2000 E FC	2,5-3,8	
ECM 2500 E FC	2,5-3,8	
ECM 3000 E FC	2,5-3,8	
ECG 1000 E FC	3-4,2	
ECG 1500 E FC	3-4,2	
ECG 2000 E FC	3-4,2	
ECG 2500 E FC	3-4,2	
ECG 3000 E FC	3-4,2	



Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ECM 1000 P86 FC	-				
ECM 1500 P86 FC	-				
ECM 2000 P86 FC	-				
ECM 2500 P86 FC	-				
ECM 3000 P86 FC	-				
ECG 1000 P86 FC	-				
ECG 1500 P86 FC	-				
ECG 2000 P86 FC	-				
ECG 2500 P86 FC	-				
ECG 3000 P86 FC	-				
ECM 1000 P64 FC	-				
ECM 1500 P64 FC	-				
ECM 2000 P64 FC	-				
ECM 2500 P64 FC	-				
ECM 3000 P64 FC	-				
ECG 1000 P64 FC	-				
ECG 1500 P64 FC	-				
ECG 2000 P64 FC	-				
ECG 2500 P64 FC	-				
ECG 3000 P64 FC	-				
ECM 1000 P54 FC	8.74				
ECM 1500 P54 FC	14.71				
ECM 2000 P54 FC	19.13				
ECM 2500 P54 FC	24.95				
ECM 3000 P54 FC	30.54				
ECG 1000 P54 FC	10.56				
ECG 1500 P54 FC	16.37				
ECG 2000 P54 FC	23.15				
ECG 2500 P54 FC	28.76				
ECG 3000 P54 FC	34.03				

60Hz

Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 1000 A FC	2,5-3,8	
ECM 1500 A FC	2,5-3,8	
ECM 2000 A FC	2,5-3,8	
ECM 2500 A FC	2,5-3,8	
ECM 3000 A FC	2,5-3,8	
ECG 1000 A FC	3-4,2	
ECG 1500 A FC	3-4,2	
ECG 2000 A FC	3-4,2	
ECG 2500 A FC	3-4,2	
ECG 3000 A FC	3-4,2	

Elektrižno ogrevanje



Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ECM 1000 E FC	2,5-3,8		
ECM 1500 E FC	2,5-3,8		
ECM 2000 E FC	2,5-3,8		
ECM 2500 E FC	2,5-3,8		
ECM 3000 E FC	2,5-3,8		
ECG 1000 E FC	3-4,2		
ECG 1500 E FC	3-4,2		
ECG 2000 E FC	3-4,2		
ECG 2500 E FC	3-4,2		
ECG 3000 E FC	3-4,2		

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ECM 1000 P86 FC	-			
ECM 1500 P86 FC	-			
ECM 2000 P86 FC	-			
ECM 2500 P86 FC	-			
ECM 3000 P86 FC	-			
ECG 1000 P86 FC	-			
ECG 1500 P86 FC	-			
ECG 2000 P86 FC	-			
ECG 2500 P86 FC	-			
ECG 3000 P86 FC	-			
ECM 1000 P64 FC	-			
ECM 1500 P64 FC	-			
ECM 2000 P64 FC	-			
ECM 2500 P64 FC	-			
ECM 3000 P64 FC	-			
ECG 1000 P64 FC	-			
ECG 1500 P64 FC	-			
ECG 2000 P64 FC	-			
ECG 2500 P64 FC	-			
ECG 3000 P64 FC	-			
ECM 1000 P54 FC	8.74			
ECM 1500 P54 FC	14.71			
ECM 2000 P54 FC	19.13			
ECM 2500 P54 FC	24.95			
ECM 3000 P54 FC	30.54			
ECG 1000 P54 FC	10.56			
ECG 1500 P54 FC	16.37			
ECG 2000 P54 FC	23.15			
ECG 2500 P54 FC	28.76			
ECG 3000 P54 FC	34.03			



Dimenzije

